

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen