

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110202 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen