

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 16T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen