

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VS
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M

Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen