

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 110304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT110304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen