

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VC.T 160404
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm

Toleranz	M
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen