

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 110304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VC.T 110304
Eckenradius	0,4 mm

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VS
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen