

**Garant****ZDHT 150512 FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	211766 ALU
GTIN	4067263330127
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Eckenradius: 1,2 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,1 - 0,25 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,1 - 0,25 mm
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZDHT 150512 FR-F10
Sorte	HU7705
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	2000 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	900 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		