


Garant**ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 211767 ALU |
| GTIN | 4067263330134 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung**Ausführung:**

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Eckenradius: 1,6 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 - 0,25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 1,6 mm |
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,1 - 0,25 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ZDHT 150516 FR-F10 |
| Sorte | HU7705 |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 2000 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | geeignet | 900 m/min | N |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |