



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Wendeplattengröße	09
Aufnahmegewinde M	M16
Wendeplattenschraube	229918 (T15; 2,1 Nm)
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1,5 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	43 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	19,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,74 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229908
Spannschraube	229918