



Fräs-Wendeschneidplatte X.L...SR-D, für Hochvorschubfräser, SC3025, Wendeplattengröße: 09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221933 09
GTIN	4059782505742
Artikelklasse	28E

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	09
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW090408-SR-D
Programmierradius bei $a_{p \max}$	2,01 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	SC3025
Schneidstoff	HM

Vorschub f_z pro Zahn	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	260 m/min	K
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		