



Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	25 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904
Wendeplattengröße	09
Gesamtlänge L _{ges}	32 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,5 mm
Wendeplattenschraube	229918 (T15; 2,1Nm)
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	65 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	78 mm
Rampinglänge L für α_{\max}	24,3 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,59 Grad
Einstellwinkel κ	13 Grad
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229918
---------------	--------