



Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 100kg



Bestelldaten

Bestellnummer	085980 100
GTIN	5012095627906
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß B	131 mm
Maß G	32 mm
Maß E	49 mm
minimale Material-Wandstärke plan	7,5 mm
Maß D	75 mm

maximaler Ø rund	80 mm
Maß A	91 mm
Maß C	65 mm
Maß F	185 mm
maximale Länge plan	1000 mm
maximale Traglast plan	100 kg
Gewicht	3 kg
maximale Traglast rund	65 kg
minimale Material-Wandstärke rund	7,5 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet