

Garant**Flächenspannfutter Form AD, BT 40 A = 100, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303650 8
GTIN	4067263983989
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).

Vorteil:

Durch den **Doppelkontakt von Kegel und Plananlage** ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:

- **Bessere Oberflächenqualität**
- **Längere Werkzeugstandzeiten**
- **Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)**
- **Bessere Rundlaufgenauigkeit**

Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	28 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
a	1 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	8
Spann-Ø D ₁	8 mm
Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Ausführung	BT-DC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------