



## HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 15,8mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 122392 15,8   |
| GTIN          | 4067263010425 |
| Artikelklasse | 12F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Effiziente Bohrungsbearbeitung speziell für den Einsatz in **rostfreien und säurebeständigen Stählen**.

Gerade Hauptschneiden mit **optimiertem Schneidkantendesign** für verbessertes Spanbruchverhalten. Vergrößerte Spankammern für **exzellente Spanabfuhr**. Erhöhte Verschleißfestigkeit durch **weiterentwickeltes Hartmetallsubstrat** und **hochtemperaturresistente Beschichtung**.

#### Hinweis:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Technische Beschreibung

|  |            |
|--|------------|
| Toleranz Nenn-Ø                              | m7         |
| Anzahl Schneiden Z                           | 2          |
| Gesamtlänge L                                | 115 mm     |
| Vorschub f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | 0,16 mm/U  |
| Nenn-Ø D <sub>c</sub>                        | 15,8 mm    |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 16 mm      |
| Norm   | DIN 6537 K |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub> | 41,3 mm    |
| Spannutenlänge L <sub>c</sub>                | 65 mm      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Serie         | Pro Inox           |
| Beschichtung  | AlTiN              |
| Schneidstoff  | VHM                |
| Ausführung    | 4xD                |
| Spitzenwinkel | 140 Grad           |
| Schaft        | DIN 6535 HE mit h6 |
| Innenkühlung  | nein               |
| Farbring      | blau               |
| Produktart    | Spiralbohrer       |

## Anwenderdaten

|                               | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)             | bedingt geeignet | 140 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                  | bedingt geeignet | 120 m/min      | N        |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 80 m/min       | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 75 m/min       | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 65 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 35 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 30 m/min       | M        |
| nass maximal                  | geeignet         |                |          |
| nass minimal                  | bedingt geeignet |                |          |