

Garant**Schrumpffutter mit Kühlkanalschlitz, SK 40 kurz, Spann-ØD1: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302362 3
GTIN	4067263778387
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Hochwarmfester Stahl.
- Mit 4 Kühlkanalschlitz an der Spannbohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Vorteil:

Verbesserte Kühlung direkt am Werkzeugschaft. **Erleichtert das Ausschumpfen von kleinen Werkzeugdurchmessern.**

Verwendung:

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfergeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	17 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Spann-Ø D ₁	3 mm
Aufnahme	SK 40 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Balluffchip-Bohrung	ja
Kühlkanalbohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter