



Fräs-Wendeschneidplatte XDLW...SR-D, für Hochvorschubfräser, X500, Wendeplattengröße: 09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221923 09
GTIN	4059782506466
Artikelklasse	28F

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	09
Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW090408-SR-D
Programmierradius bei $a_{p \max}$	2,01 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	X500
Schneidstoff	HM

Vorschub f_z pro Zahn	0,3 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		