



Fräs-Wendeschneidplatte X.L...SR-D, für Hochvorschubfräser, SC3025, Wendeplattengröße: 16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 221933 16 |
| GTIN | 4059782505773 |
| Artikelklasse | 28E |

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Wendeplattengröße | 16 |
| Typ | GG |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | XELW160512-SR-D |
| Programmierradius bei $a_{p \max}$ | 4,18 mm |
| Eckenradius | 1,2 mm |
| Sorte | SC3025 |
| Schneidstoff | HM |
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,3 - 2 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|---------|----------------|----------------------|-----------------|
| GG(G) | geeignet | 260 m/min | K |
| trocken | geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |