



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	XP.. 0603
Wendeplattengröße	06
Aufnahmegewinde M	M12
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,9 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	35 mm
Wendeplattenschraube	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø $D_3$	14 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	13,2 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,87 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229916
---------------	--------