



## Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,5 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	35 mm
Wendeplattengröße	09
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904
Ø $D_3$	10 mm
Aufnahmegewinde M	M12
Wendeplattenschraube	229917 (T15; 2,1 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,55 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229917
---------------	--------