

**„Hold fast“ Topf-Magnet, AlNiCo, Ø: 70mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085968 70
GTIN	2050000965340
Artikelklasse	08Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Zum Abheben des Magneten vom Werkstück durch Abdrückspindel. Mit 2 Gewindebohrungen M8 zum Befestigen von Halterungen.

**Technische Beschreibung**

Nennhaltekraft	880 N
Gewicht	2 kg
Ø	70 mm
Magnetkörperhöhe	64,5 mm
Befestigungsgewinde im Magnetkopf	M8 mm
Anzahl Befestigungsgewinde	2
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

