

Yale

Hebelzug AL mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 1,5t



Bestelldaten

Bestellnummer	086012 1,5
GTIN	4025092051217
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion aus hochfester **Aluminiumlegierung** in kompakter Bauweise mit geringem Eigengewicht. Leichtgängige **Kettenfreischaltung**.

Nadellagerung für leichten Lauf. Im Gehäuse eingegossene Kettenführung für störungsfreien Kettenverlauf.

Verwendung:

Für vorwiegend **mobilen Einsatz**, geringe erforderliche Hebelkräfte.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der **Gewindelastdruckbremse** wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.

Die automatisch wirkende **Kettenfreischaltung** ermöglicht das **schnelle Anschlagen** der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die **Gewindelastdruckbremse** wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.

Die **Rutschkupplung** (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

Technische Beschreibung

Gehäuse Werkstoff	Aluminiumlegierung
Kettenfreischaltung	ja
Tragfähigkeit	1500 kg
Normalhubhöhe	1,5 m
Tragfähigkeit t	1,5 t
Anzahl Kettenstränge	1
Gewicht	10 kg
Produktart	Hebelzug / Kettenzug