



Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
Schneiden-Ø D _c	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	6 mm
Wendeplattenschraube	229701
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
maximaler Außen-Ø D _{max}	76 mm
Anzahl Schneiden Z	6

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229701
---------------	--------