



Fräs-Wendeschneidplatte PNEU 1205 ANER-GL, für Planfräser, PR1210, Typ: GG



Bestelldaten

Bestellnummer	222817 GG
GTIN	4960664626830
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Ausführung. Für deutlich höhere Oberflächengüte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,06 – 0,25 mm

Technische Beschreibung

Typ	GG
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 – 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNEU 1205 ANER-GL
Sorte	PR1210
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		