



Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	229750
Wendeplattenschraube	229700
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Spannschraube für Unterlegplatte	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm

passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
maximaler Außen-Ø D_{max}	93 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Unterlegplatte	229750
Spannschraube	229700
Spannschraube	229702