



**Fräs-Wendeschneidplatte PNEU 1205 ANER-Wiper, für Planfräser, TN100M,  
Typ: ST1400**



## Bestelldaten

Bestellnummer	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Artikelklasse	25A

## Beschreibung

### Ausführung:

WIPER-Wendeplatten für beste Oberflächengüte. Nur 1 Wiper-Wendeplatte pro Bestückung.

### Richtige Montage beachten!

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

## Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNEU 1205 ANER
Sorte	TN100M
Schneidstoff	Cermet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		