

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer, PSC 63 kurz, für Schaft-Ø DS: 40mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308585 40 |
| GTIN | 4067263002642 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
- Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.
- Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
- Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 63 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 85 mm |
| Aufnahme | PSC 63 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|--------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |