



## TRIBOS-Mini SVL Set zylindrisch, Spann-ØD1: 3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302381 3
GTIN	2050002076822
Artikelklasse	33U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Durch den Einsatz von TRIBOS SVL Verlängerungen können Standard-Zerspannungswerkzeuge statt teurer Sonderwerkzeuge eingesetzt werden. Die Verlängerung mit einer Rundlaufgenauigkeit von  $< 0,003$  mm und schlanker Störkontur kann mit verschiedensten Spannfütern kombiniert werden. Die TRIBOS SVL Verlängerungen sind bereits bewährt beim Einsatz in der Medizin-, Uhren-, Schmucktechnik sowie im Automotive-Bereich und der Elektronikindustrie.

#### Vorteil:

- **Optimierte Störkontur** – Ideal für Bohrungen an tiefliegenden Stellen, wie z.B. im Vorrichtungsbau.
- **Axiale Längeneinstellung** – Längeneinstellung im Bereich von 0,01 mm Genauigkeit, bei einem Verstellweg von 10 mm.
- **Für kleinste Durchmesser ab 0,3 mm** – Wirtschaftlich bei filigransten Bearbeitungen ohne Sonderwerkzeuge.
- **Flexibel einsetzbar** – Passend für Hydrodehnspannfutter und ER-Spannzangenahmen.
- **Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar** (HA, HB, HE).
- **Hervorragende Schwingungsdämpfung** – Vermeidung von Mikroausbrüchen, beste Werkstückoberflächen, Schonung der Maschinenspindel, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und dadurch Reduzierung der Kosten.
- **Hohe Drehzahlen möglich** – bis 52.000 1/min.

**Funktion:**

Durch die Spannvorrichtungen TRIBOS SVP wird der polygonförmige Spanndurchmesser der Verlängerung rund und der Werkzeugschaft lässt sich leicht einfügen. Lässt der Druck auf den Spanndurchmesser nach, nimmt er wieder seine polygone Form an und spannt den eingefügten Werkzeugschaft prozesssicher und wiederholgenau.

**Lieferumfang:**

5 × Verlängerung Nr. 302383 (Gr. nach Wahl), 1 × Spannvorrichtung Nr. 302384 Gr. 9, 1 × HOLEX Betätigungsschlüssel Nr. 627501 Gr. 6.

**Sonderzubehör:**

TRIBOS-Mini SVP Montagevorrichtung Nr. 302386.

## Technische Beschreibung

Länge L	100 mm
Außen-Ø D	11 mm
L <sub>1</sub>	24 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Verlängerung