

Garant
Schrumpffutter Form ADB, mit Kühlkanalbohrung, BT 50 A = 100, Spann-Ø D1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303437 25
GTIN	4067263014461
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	53 mm
Spann-Ø D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter