

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 070308 TN, für Feedking HPC-Fräser, HB7535,
Typ: INOX**

Bestelldaten

Bestellnummer	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLT 070308 TN
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7535
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,85 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,72 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		