Garant

Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 09T308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7635, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max}$

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLT 09T308 ER
Programmierradius bei $a_{p\,max}$	1,99 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$	1,15 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,86 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		