

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser,
HB7530, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Vorschub f_z pro Zahn: 0,72 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLW 070308 SR

Typ: ST900

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 1,58 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW 070308 SR
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7530

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,85 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,72 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		