Garant

Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 120408 ER, für Feedking HPC-Fräser, HU7810, Typ: ALU



Bestelldaten

Bestellnummer	212966 ALU		
GTIN	4045197581723		
Artikelklasse	21A		

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ max}}$

Vorschub f_z pro Zahn: 1 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLT 120408 ER

Typ: ALU

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei ap max: 2,6 mm

Technische Beschreibung

Тур	ALU	
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLT 120408 ER	
Programmierradius bei a _{p max}	2,6 mm	
Eckenradius	0,8 mm	
Sorte	HU7810	



Schneidstoff	НМ		
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1,8 mm		
Vorschub f _z pro Zahn	1 mm		
Anzahl Wechsel/Schneiden	4		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		