

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser,  
HB7525, Typ: ST1400**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212926 ST1400
GTIN	4045197581525
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,65 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLW 070308 SR

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

## Technische Beschreibung

Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW 070308 SR
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7525

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,85 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,65 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		