



Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Artikelklasse	25P

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnittiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	132 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	12 mm
Schneiden-Ø D_c	125 mm
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806

Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229703
---------------	--------