



## Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Artikelklasse	25P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

#### Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	12 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Schraube für Kassette	229704
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
maximaler Außen-Ø $D_{\max}$	167 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	60 mm

Kassette	229765
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229704
Spannschraube	229703
Kassette	229765