KYOCER

Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., \varnothing D / Anzahl Schneiden Z: 200/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Artikelklasse	25P

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	60 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	12 mm
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassette	229765
maximaler Außen-Ø D _{max}	207 mm
Schneiden-Ø D _c	200 mm
passende Wendeschneidplatte	SP 1806

Schraube für Kassette	229704
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229703
Kassette	229765
Spannschraube	229704