



Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 250/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Artikelklasse	25P

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnittiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	257 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	12 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Schraube für Kassette	229704
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
Schneiden-Ø D_c	250 mm

Kassette	229765
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229704
Spannschraube	229703
Kassette	229765