

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 06T304 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7305, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	232700 GG
GTIN	4045197346629
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304 S
Sorte	HB7305
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	175 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		