



## Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	138 mm
Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
Wendeplattenschraube	229701
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205

Anzahl Schneiden Z	13
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229701
---------------	--------