

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405, für Planfräser, HB735, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Äußerst stabile Wendepplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Typ: UNI

Eckenradius: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschneidplatte	OFMT 050405
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	45 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		