



## Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 225210 50/4   |
| GTIN          | 4960664648689 |
| Artikelklasse | 250           |

### Beschreibung

**Ausführung:**  
**Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.**

### Technische Beschreibung

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Schneiden-Ø D <sub>c</sub>               | 50 mm                 |
| passende Wendeschneidplatte              | LOMU1505              |
| Wendeplattenschraube                     | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Wendeplattengröße                        | 15                    |
| maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub> | 15 mm                 |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub>             | 40 mm                 |
| Aufnahmebohrungs-Ø                       | 22 mm                 |
| Anzahl Schneiden Z                       | 4                     |
| Schaftausführung                         | mit Bohrung           |
| Einstellwinkel κ                         | 90 Grad               |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Fräsverwendung | Plungen   |
| Innenkühlung   | ja        |
| Produktart     | Eckfräser |

---

## Zubehör

|               |        |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229714 |
|---------------|--------|