



## Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225615 63/4
GTIN	4960664647675
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschraube	229700 (T15; 4,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229700
---------------	--------