KYOCERa

Fräs-Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-SM, für Planfräser, PR1535, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	222812 INOX		
GTIN	4960664686131		
Artikelklasse	25A		

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.3 \times D$.

Technische Beschreibung

Vorschub f _z pro Zahn	0,07 – 0,27 mm		
Тур	INOX		
Anzahl Wechsel/Schneiden	10		
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNMU 1205 ANER-SM		
Sorte	PR1535		
Schneidstoff	НМ		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		