



Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M10
GTIN	4047109013124
Artikelklasse	24D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Senk- \varnothing D_1 H13	18 mm
maximale Senktiefe l	16 mm
Schaft- \varnothing D_s h6	16 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M10
Mindest- \varnothing d_{min}	10,4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	24-010 / 110
Anzahl Schneiden Z	1
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	1
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Senker

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2

239652 8IP2