



## Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M14



### Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M14
GTIN	4047109013148
Artikelklasse	24D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

### Technische Beschreibung

Senk- $\varnothing$ $D_1$ H13	24 mm
maximale Senktiefe l	19 mm
Schaft- $\varnothing$ $D_s$ h6	25 mm
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	24-010 / 110
Mindest- $\varnothing$ $d_{\min}$	15 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M14
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	100 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2

239652 8IP2