



Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Wendeplattengröße	10
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------