

Garant

Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO., verstellbar, Schaft-Ø D_s h6: 20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 216620 20 |
| GTIN | 4045197133519 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung

Ausführung:

Ruhiger Lauf durch **stabile Konstruktion**.

Verwendung:

Entgraten von Kanten, Rund- und Langlöchern und zum Senken. Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Für Winkel von 10°– 80° stufenlos einstellbar.

Hinweis:

Toleranz der Skala $\pm 2,5^\circ$. **Zur exakten Gradzahl-Einstellung benutzen Sie bitte ein Voreinstellgerät.** GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------------|
| Kassette | 219957 |
| Klemmschraube für Kassette | 219945 |
| Wendeplattenschraube | 219843 (8IP; 1,2 Nm) |
| Auskraglänge L ₁ | 30 mm |
| Schaft-Ø D _s h6 | 20 mm |
| Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 | 14-660 |
| passende Wendeschneidplatte | TO.. 0902 |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Gesamtlänge L _{ges} | 95 mm |
| Schaftausführung | Weldonschaft |
| Verstellbereich Anfaswinkel | 10-80 Grad |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Senker |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Spannschraube | 219945 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP | 674252 8IP |
| Ersatzkassette für Fräsenker | 219957 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m | 211750 1,2 |
| Spannschraube | 219843 |