



**Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-GM, für Eckfräser, PR1510,  
Wendeplattengröße: 10**



### Bestelldaten

Bestellnummer	225240 10
GTIN	4960664648788
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e=0,3 \times D$ .

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,06 - 0,25 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOMU100408-ER-GM

Typ: GG

Eckenradius: 0,8 mm

### Technische Beschreibung

Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU100408-ER-GM
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	PR1510
Schneidstoff	HM
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,06 - 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		