

**KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 34-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	216850 34-010
GTIN	2050001102591
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.  
ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304  
Eckenradius: 0,4 mm

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	34-010
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK8425
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		